

# NEOBLU BART WOMEN

CAMISA FEMININA COM COLARINHO MANDARIM

NEO  
BLU

PEOPLE IN MOTION

03787



Popelina 120  
Manga comprida  
Colarinho mandarim  
Carcela com botões ocultos  
Punhos ajustáveis  
Aberturas laterais

## Manutenção



## Composição

60% algodão orgânico - 40% poliéster reciclado

## Cores disponíveis



Preto profundo



Bege



Azul claro



Branco óptico

## Um produto comprometido



AN-APPROVED VEGAN



## Produtos Relacionados



NEOBLU BART MEN  
03792

### Tamanhos disponíveis



Tamanhos	S	M	L	XL	XXL	3XL
A/B	67/48	68/50	69/52	70/56	71/60	72/64

### Packaging

Tamanho da caixa : 53 x 34 x 12 cm

Peso por caixa de cartão : 2.00 kg



### Personalização

- **Flex** : É a técnica de marcação recomendada para séries pequenas e médias. Há vários aspectos: liso, veludo, fluorescente, brilhante, ouro e prata. Estes são vinílicos de ferro sobre ferro que são cortados e colados por prensagem a quente. São muito bem adaptados a uma vasta gama de materiais e substratos.
- **Digital** : The printing method that knows no limits: precision, colour effects, number of colours... This technique can be used to mark all types of product quantities and is particularly suitable for cotton-based materials.
- **Serigrafia** : A técnica mais amplamente utilizada. Consiste, pelo método do estêncil, em depositar a tinta directamente sobre o produto. Existem tantos ecrãs e passagens como cores no motivo a reproduzir e todas as cores podem ser alcançadas. Esta técnica torna possível a produção de quantidades muito grandes. Permite a utilização de tintas com vários efeitos para rebocos muito diferentes e está adaptada a quase todos os suportes têxteis. A marcação de substratos coloridos requer uma subcapa opacificante chamada « fundo branco ».
- **Transfer** : A técnica certa para todos os materiais. É recomendado para bagagem, peças de vestuário pesadas, superfícies de difícil acesso. Consiste em transferir a marcação de um suporte de papel para a peça de vestuário através de colagem a quente. A marcação por colagem traz rigidez aos suportes luminosos ao nível da zona de marcação, no entanto, o produto mantém todas as suas qualidades de conforto.